

# 過濾調壓閥 MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-A8-B

訂貨編號: 8098263

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄
安裝位置	垂直 $\pm 5^\circ$
過濾等級	5 $\mu\text{m}$
冷凝水排放裝置	全自動 手動裝置，非鎖定式
結構特點	無壓力錶的過濾調壓閥 直動式活塞調壓閥
最大冷凝容積	16.5 ml
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	為 G1/8 準備
工作壓力	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
壓力調整範圍	0.3 bar...7 bar
最大壓力遲滯	0.05 MPa 0.5 bar 7.25 psi
標準標稱流量	1500 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
無塵室等級	7 級，符合 ISO 14644-1
儲存溫度	-5 °C...50 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1 : 2010 [6 : 4 : 4]
介質溫度	5 °C...50 °C
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	213 g

特性	值
安裝方式	是否要： 面板式安裝 管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
旋鈕手柄材質	POM
彈簧材質	高合金鋼 鍍鋅鋼
過濾器材料	PE
外殼材質	加強型聚醯胺
碗罩材料	PC
閥的柱頭材料	POM