

氣源處理組件 MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

訂貨編號: 8098365

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|----------------------|---|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 安裝位置 | 垂直 +/-5° |
| 壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位) | 具有壓力錶 |
| 工作壓力 | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| 標準標稱流量, 排氣 6->0 bar | 3600 l/min |
| 標準標稱流量 | 5300 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 不保證與酯油的相容性 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -5 °C...50 °C |
| 介質溫度 | -5 °C...50 °C |
| 環境溫度 | -5 °C...50 °C |
| 產品重量 | 1250 g |
| 安裝方式 | 是否要: 管式安裝 透過安裝支架 具有附件 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |