

氣源處理組件 MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-MPA-WPE-B

訂貨編號: 8098374

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
安裝位置	垂直 +/-5°
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
標準標稱流量, 排氣 6->0 bar	1400 l/min
標準標稱流量	1700 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	不保證與酯油的相容性
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-5 °C...50 °C
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	470 g
安裝方式	是否要: 管式安裝 透過安裝支架 具有附件
材料說明	RoHS 合規