


# 空氣調理單元

## MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B

料號: 8098380

★ Kernprogramm

FESTO



### 技術參數

| 特性  | 值   |
|---|---|
| 尺寸  | 4   |
| 系列  | MS  |
| 裝配位置  | 垂直 +/- 5°                                   |
| 壓力錶   | 具壓力錶  |
| Operating pressure MPa                                      | 0.1 ... 1 MPa                               |
| 操作壓力  | 1 ... 10 bar                                |
| Standard flow rate exhaust 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1,400 l/min                                 |
| 標準額定流量  | 1,700 l/min                                 |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| 注意: 操作和嚮導介質   | Compatibility with ester oil not guaranteed |
| 耐腐蝕等級 CRC   | 1 - Low corrosion stress                    |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 儲藏溫度  | -5 ... 50 °C                                |
| 介質溫度  | 5 ... 50 °C                                 |
| 環境溫度  | 5 ... 50 °C                                 |
| 產品重量  | 470 g                                       |
| 安裝類型  | 線路安裝<br>具安裝支架<br>具配件<br>選配                  |
| 材料備註  | 符合 RoHS                                     |