


安裝板

VABS-B14-90-FF14

料號: 8098888

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
設計結構	Connections rotated 90°
操作壓力	1.5 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7::-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
介質溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-20 ... 60 °C
產品重量	255.5 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 2	Flange 1/4 with NAMUR connection
氣壓連接, 氣口 4	Flange 1/4 with NAMUR connection
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	鍛造鋁合金