


排氣板 VABF-B14-M3-G14

訂貨編號: 8099350

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--------------------------------|
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作壓力 | 1.5 bar...10 bar |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度 | -20 °C...80 °C |
| 介質溫度 | -20 °C...80 °C |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 產品重量 | 280.5 g |
| 安裝方式 | 具通孔 |
| 氣動介面，氣口 1 | G1/4 |
| 氣動介面，氣口 2 | 法蘭 1/4，具有 NAMUR 孔型 |
| 氣動介面，氣口 4 | 法蘭 1/4，具有 NAMUR 孔型 G1/4 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 減壓閥外殼材質 | 精製鋁合金 |