


# 排氣板 VABF-B14-M3-N14

訂貨編號: 8099627

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
工作壓力	1.5 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...80 °C
介質溫度	-20 °C...80 °C
環境溫度	-20 °C...80 °C
產品重量	280.5 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
氣動介面，氣口 2	法蘭 1/4，具有 NAMUR 孔型
氣動介面，氣口 4	法蘭 1/4，具有 NAMUR 孔型 1/4 NPT
材料說明	RoHS 合規
減壓閥外殼材質	精製鋁合金