


pancake cylinder  
 DPCA-...-...-1 1/8"- -  
 料號: 8104873



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
行程	0.125 ... 4 "
活塞直徑	1 1/8"
活塞桿螺紋	5/16-24 UNF-2B 5/16-24 UNF-2A
緩衝	No cushioning P: 兩端具彈性緩衝環/板 Elastic cushioning rings/plates, at front Elastic cushioning rings/plates, at rear
裝配位置	任何
操作模式	雙動 單動 推的動作 拉的動作
活塞桿末端	外螺紋 內螺紋
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	Increased chemical resistance 雙出活塞桿 Through, hollow piston rod Additional PTFE piston guide Stroke adjustment advancing/at front Noise reduction on both sides Noise reduction at rear Noise reduction at front
防止扭轉/導向	Piston guide pin
操作壓力	15 ... 150 Psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-25 ... 250 °F
產品重量	0.28 ... 1.39 Pound
安裝類型	with swivelling rod eye on end cap rotated 90° with swivelling rod eye on end cap with swivel clevis on end cap rotated 90° with swivel clevis on end cap 具通孔 具配件 選配
氣壓連接	內螺紋 G1/8 Female thread 1/8 NPT
材料備註	符合 RoHS

特性	值
Material cover	鍛造鋁合金
Material of dynamic seals	FPM NBR
Material piston rod	高合金鋼
Material cylinder barrel	鍛造鋁合金