

# 轉換器 NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

訂貨編號: 8106112

FESTO



## 資料表

特性	值
電纜標識	不具有標籤支架
產品重量	100 g
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直列式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	9
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	8
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 設計	直角式
電氣介面 2, 介面類型	插頭
電氣介面 2, 電纜出口	直列式
電氣介面 2, 連接系統	RJ45
電氣介面 2, 介面/線芯數	8
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	8
操作電壓範圍 DC	0 V...24 V
標稱操作電壓 DC	24 V
40°C 時的額定電流	0.9 A
抗電湧性	2 kV
護罩	是
電纜長度	0.5 m
電纜特徵	標準
彎曲半徑, 固定電纜	68 mm
電纜直徑	6.8 mm
電纜結構	5 x (2 x 0.08 mm <sup>2</sup> )
標稱導線橫切面積	0.08 mm <sup>2</sup>
導線標稱橫切面	AWG28
防護等級	IP20
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-20 °C...80 °C

特性	值
CE 認證 ( 見合格聲明 )	符合歐盟 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	2
電纜護套材料	PVC
電纜護套顏色	黑色
外殼材質	PVC
外殼顏色	黑色
絕緣護套材料	PVC