


近接感測器

SDBF-FBS-1L-PU-K-0.5-N-M8

料號: 8106576

FESTO



技術參數

特性	值
設計	用於鳩尾溝槽
材料備註	符合 RoHS
測量變量	位置
測量原則	磁阻
環境溫度	-4 ... 176 °F
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
開啟時間	4 µs
最大輸出電流	200 mA
最大接點容量 DC	4.8 W
電壓降	1 V
短路強度	是
工作電壓範圍 DC	5 ... 28 V
極性保護	是
Electrical connection 1, connection type	Cable with socket
Electrical connection 1, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
接頭的導線引出方向	60°
電纜外套顏色	黑色
Material cable sheath	PVC
安裝類型	收緊 縱向插入到插槽
裝配位置	任何
外殼顏色	透明
工作狀態顯示	LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-20 ... 80 °C
防護等級	NEMA 6
PWIS conformity	VDMA24364 zone III