


# 平行組件

## EAMM-U-110-D60-90GA-120

料號: 8107723

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	110
裝配位置	任何
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	799 kgmm <sup>2</sup>
無負載時的驅動扭矩	0.3 Nm
可傳遞扭矩	9.5 Nm
產品重量	5,250 g
Interface code, actuator	D60
Interface code, motor in	90GA
材料備註	符合 RoHS