


電子模組
VMPA-MPM-EMM-P5
料號: 8111881

FESTO



技術參數

特性	值
閥位的最大數量	1
電磁線圈的最大數量	1
極性保護	是
DC工作電壓, 負載電壓	21.6 ... 26.4 V
每個電磁線圈的額定啟動電流	60 mA up to 30 ms
電流下降時的額定電流	22 mA after 30 ms
電絕緣通道 - 內部匯流排	否
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress (當安裝好以後)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	20 g
電氣連接	Multi-pin插頭
Material housing	POM
材料備註	符合 RoHS