

插入接頭 NPQE-D-R12-Q6-P5

料號: 8112929

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	4 mm
柱頭螺柱上的密封件類型	外表層
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	5
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
無塵室等級	ISO class 4
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	46.67 g
安裝類型	External hex A/F 21 Internal hex A/F 4
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 R1/2
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 6 mm
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	鍍鎳黃銅
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel