


# L型快插式螺紋接頭 NPQE-LH-R12-Q12-P5

料號: 8113046

FESTO



## 技術參數

| 特性  | 值                                 |
|---|-----------------------------------|
| 尺寸  | 標準                                |
| 額定尺寸  | 8 mm                              |
| 柱頭螺柱上的密封件類型                                     | 外表層                               |
| 裝配位置  | 任何                                |
| 設計  | L-shape                           |
| 容器尺寸  | 5                                 |
| 設計結構  | 推/拉原理                             |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa                |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 8 bar                   |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi               |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]     |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行                            |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress          |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III                |
| 無塵室等級   | ISO class 4                       |
| 環境溫度  | -5 ... 60 °C                      |
| 產品重量  | 85.18 g                           |
| 安裝類型  | Hollow bolt with external hex     |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | 外螺紋 R1/2                          |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | For tubing outside diameter 12 mm |
| 釋放環的顏色  | 藍色                                |
| 材料備註  | 符合 RoHS                           |
| Material housing                                | 鍍鎳黃銅<br>PBT                       |
| Material of threaded seal                       | PTFE                              |
| Material release ring                           | POM                               |
| Material of tubing seal                         | NBR                               |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel                   |