

L型快插接頭 NPQE-L-Q4-S6-P10

料號: 8113195

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
額定尺寸	3 mm
裝配位置	任何
設計	L-shape
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 0.8 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 116 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
無塵室等級	ISO class 4
環境溫度	-5 ... 60 °C
產品重量	1.88 g
氣壓連接, 氣口 1	For tubing outside diameter 4 mm
氣壓連接, 氣口 2	Push-in sleeve diameter 6 mm
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	Stainless steel