


連接電纜

NEBV-Q7G2-PD-0.5-N-LE2

料號: 8115099

FESTO



技術參數

特性	值
Cable identification	Without inscription label holder
連接頻率	20
產品重量	2.3 g
Electrical connection 1, function	Field device side
Electrical connection 1, design	有角的
Electrical connection 1, connection type	插頭插座
Electrical connection 1, cable outlet	直的
Electrical connection 1, connection technology	Connection pattern Q7
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
Electrical connection 1, occupied pins/wires	2
Electrical connection 1, type of mounting	Plug-in
Electrical connection 2, function	Controller side
Electrical connection 2, connection type	Twin wire
Electrical connection 2, connection technology	開放式終端
Electrical connection 2, number of pins/wires	2
Electrical connection 2, occupied pins/wires	2
工作電壓範圍 DC	0 ... 30 V
在40°C時的可接受電流負載	0.3 A
浪湧強度	1.2 kV
極性保護	否
保護性接地	還未上市
Shielding	否
操作注意事項	Operate only with external power reduction
電纜長度	0.5 m
電纜屬性	Basic
電纜的測試條件	視需求的測試條件
Bending radius, fixed cable installation	≥ 11 mm
Bending radius, flexible cable installation	≥ 16.5 mm
電纜直徑	1.1 mm
電纜結構	2x0,08
導體的額定截面	0.08 mm ²
Nominal conductor cross section (AWG)	AWG28
導線末端	經過電鍍
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材料備註	符合 RoHS
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
Material housing	PA-加強
外殼顏色	黑色
Material electrical contact	Gold-plated copper alloy
Material insulation	PVC