


近接感測器

SDBF-FCS-1L-PU-K-N-M8

料號: 8117065

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---------------------------------|
| 設計 | 塊狀設計 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 測量變量 | 位置 |
| 測量原則 | 磁阻 |
| 環境溫度 | -4 ... 176 °F |
| 開關輸出 | PNP |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 開啟時間 | 4 µs |
| 最大輸出電流 | 500 mA |
| 最大接點容量 DC | 12 W |
| 電壓降 | 1 V |
| 短路強度 | 是 |
| 工作電壓範圍 DC | 6 ... 24 V |
| 極性保護 | 是 |
| Electrical connection 1, connection type | Cable with socket |
| Electrical connection 1, connection technology | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires | 3 |
| 接頭的導線引出方向 | 軸向 |
| 電纜外套顏色 | 灰色 |
| Material cable sheath | PVC |
| 安裝類型 | With mounting kit |
| 裝配位置 | 任何 |
| 外殼顏色 | 透明 |
| Material housing | PA |
| 工作狀態顯示 | LED |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -4 ... 176 °F |
| 防護等級 | IP67 NEMA 4 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |