


## 移載模組

EHMY-RP-ELGC-60-BS-KF- -

料號: 8122318

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

| 特性   | 值                                      |
|--|--|
| 工作行程                                       | 200 ... 800 mm                         |
| Required flatness of the mounting surfaces | 0.1 mm/m                               |
| 螺桿直徑                                       | 12 mm                                  |
| 螺桿螺距                                       | 12 mm/U                                |
| 裝配位置                                       | 水平                                     |
| 設計結構                                       | Electromechanical linear module<br>具螺桿 |
| 位置檢測                                       | 用於近接感測器                                |
| 最大加速度                                      | 15 m/s <sup>2</sup>                    |
| 最高速度                                       | 0.8 m/s                                |
| 重複精度                                       | ±0,01 mm                               |
| 循環功率                                       | 100 %                                  |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III                     |
| 儲藏溫度                                       | -20 ... 60 °C                          |
| 相對空氣濕度                                     | 0 - 90 %                               |
| 防護等級                                       | IP40                                   |
| 環境溫度                                       | 5 ... 45 °C                            |
| 最大進給力 F <sub>x</sub>                       | 200 N                                  |
| 恆定進給                                       | 12 mm/U                                |
| 材料備註                                       | 符合 RoHS                                |