



# 電磁閥

## VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FF

料號: 8122780

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	5.9 mm
標準額定流量	5.5 l/min
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
操作壓力	-1 ... 7 bar
Operating pressure	-14.5 ... 100 psi
操作壓力注意事項	Operating pressure at port 3: n.-1-0bar
設計結構	Connection direction to the front 具彈簧復位的提升閥
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP40
額定尺寸	0.36 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	無
嚮導類型	電動
流量方向	可反向
Cv value	0.006 Gal/min US
最大切換頻率	10 Hz
關閉時間	<= 6 ms
Note on switching time off	At $-1 < p < 6$ bar
開啟時間	<= 13 ms
Note on switching time on	<= 6 ms at $0 < p < 6$ bar, <= 13 ms at $-1 < p < 0$ bar
循環功率	100% within 500 h
電源消耗	<= 0.5 W
額定工作電壓 DC	12 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	5 ... 50 °C
相對空氣濕度	70 %
Information on relative air humidity	At ambient temperature
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	4.5 g
電氣連接	2-pin
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	底座
氣壓連接, 氣口 3	底座
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PBT
Material spring	高合金鋼, 耐腐蝕