

氣路板模組組件 VABS-C12-6-S-B4

訂貨編號: 8122791

FESTO



資料表

特性	值
寬度	6 mm
安裝位置	可選
結構特點	側面連接方向
最大閥位數量	1
工作壓力	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1 : 2010 [6 : 4 : 1]
工作和嚮導介質說明	最大粒徑 5 µm
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	5 °C...50 °C
產品重量	1.1 g
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 2	用於氣管內徑 2.5 mm
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	PBT