


連接塊

VABM-C12-6M-M5-M3-10

料號: 8122794

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	20 mm
裝配位置	任何
設計結構	Connection direction underneath
閥位的最大數量	10
Operating pressure MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
操作壓力	-1 ... 7 bar
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
注意: 操作和嚮導介質	Maximum particle size: 5 µm
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	5 ... 50 °C
產品重量	49.5 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M3
氣壓連接, 氣口 3	M5
材料備註	符合 RoHS
Material manifold	鍛造鋁合金