


底座

VABS-K2-10S-16-M6-P

料號: 8122827

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	10
額定尺寸	1.6 mm
Fluid connection	內螺紋 M6
裝配位置	任何
設計結構	Connection direction on the side
閥位的最大數量	1
流量方向	不可逆
操作介質	流體介質 氣態介質
注意: 操作和嚮導介質	Observe resistance of materials that come into contact with media
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.2 Nm
產品重量	7 g
底座的安裝方法	具通孔
閥的安裝方式	具內 (母) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	PEEK