





VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

料號: 8122932

FESTO



技術參數

特性	值
標準額定流量	60 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0.8 MPa
操作壓力	0 ... 8 bar
防護等級	IP65
認證核發部門	TÜV 968/V 1251.00/21
安全功能	Safe venting
安全完整性等級 (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 3 (high demand) bis SIL 3 低需求模式
操作壓力注意事項	0 - 0.8 MPa with external pilot air
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS