


平行組件

EAMM-U-70-D32-70AA-96

料號: 8123499

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	70
裝配位置	任何
最高速度	5,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	118 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.18 Nm
可傳遞扭矩	7 Nm
產品重量	1,800 g
Interface code, actuator	D32
Interface code, motor in	70AA 70AB
材料備註	符合 RoHS