

平行安裝元件 EAMM-U-87-T46-80P-147

訂貨編號: 8126167

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	87
中心間距	147 mm
安裝位置	可選
齒輪比	1:1
最大轉速	3000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-20 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	0 °C...50 °C
慣性動量	44.4 kgmm ²
與負載無關的摩擦扭矩	0.22 Nm
可傳遞的扭矩	3 Nm
產品重量	1154 g
介面代碼, 驅動器	T46
介面代碼, 馬達輸入	80P 80PA 80RA
材料說明	RoHS 合規