

節流閥套件 VMPA2-FT-NW0.3-1.7

訂貨編號: 8129130

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 閥功能 | 節流功能 |
| 氣動介面, 氣口 1 | 底座 |
| 安裝方式 | 夾緊 |
| 流量控制方向上的標準標稱流量 | 3.5 l/min...115 l/min |
| 工作壓力 | -0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar |
| 環境溫度 | -5 °C...60 °C |
| 尺寸 | 20 |
| 公稱通徑 | 0.3 mm...1.7 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 套組規格 | 2 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 儲存溫度 | -20 °C...40 °C |
| 介質溫度 | -5 °C...60 °C |
| 產品重量 | 0.7 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 支架材質 | POM |
| 中空螺栓材料 | 精製鋁合金 |