


油壓緩衝器

DYEF-G8-M8-Y1-F1A

料號: 8131073

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------|--|
| 尺寸 | M8 |
| 行程 | 1.3 mm |
| 緩衝 | P cushioning without metal fixed stop |
| 裝配位置 | 任何 |
| 位置檢測 | 無 |
| 多樣型 | Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries |
| 最大衝擊速度 | 0.8 m/s |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 緩衝長度 | 1.3 mm |
| 最大緊固扭矩 | 2 Nm |
| 單位行程的最大能量消耗 | 0.12 J |
| 產品重量 | 23 g |
| 安裝類型 | 具螺紋軸套 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 高合金鋼 |