


# 控制板

## DADG-FM-VDE1G18

料號: 8131546

FESTO



### 技術參數

特性	值
基於標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大緊固扭矩	9 Nm
產品重量	227 g
安裝類型	Direct mounting on end cap via thread
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR 高合金鋼, 耐腐蝕
Material housing	Anodised aluminium
Material screws	Nickel-plated brass