

# 控制板 DADG-FM-VDE1G14

訂貨編號: 8131548

FESTO



## 資料表

特性	值
基於標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
安裝位置	可選
工作壓力	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大緊固扭矩	23 Nm
產品重量	274.5 g
安裝方式	具有透過螺紋直接安裝在端蓋上
氣動介面	G1/4
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR 高合金不鏽鋼
外殼材質	陽極氧化鋁
螺絲材料	鍍鎳黃銅