


聯軸器

EAMC-56-58-22-24

料號: 8134826

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	22 mm
支架直徑2	24 mm
尺寸	56
額定長度	58 mm
裝配位置	任何
最高速度	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	129 kgmm ²
可傳遞扭矩	60 Nm
產品重量	274 g
材料備註	符合 RoHS