


聯軸器

EAMC-67-80-25-40-U

料號: 8134948

FESTO



技術參數

特性	值
支架直徑 1	25 mm
支架直徑2	40 mm
尺寸	67
額定長度	80 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	326 kgmm ²
可傳遞扭矩	150 Nm
產品重量	480 g
材料備註	符合 RoHS