


# 聯軸器

## EAMC-67-80-40-40-U

料號: 8134953

FESTO



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	40 mm
支架直徑2	40 mm
尺寸	67
額定長度	80 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	326 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	200 Nm
產品重量	424 g
材料備註	符合 RoHS