


氣路板模組 VABS-S7-RB-B-G14-R12

訂貨編號: 8141067

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
嚮導氣源	外部 內嚮導
工作壓力	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65 在組裝好的狀態下
產品重量	750 g
安裝方式	具通孔
嚮導氣口 12	G1/4
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	法蘭 1/4，具有 NAMUR 孔型
氣動介面，氣口 3	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	Ematal 塗層鋁
密封件材質	NBR