


轉接板

VABA-C13-100-2-F90-G12

料號: 8141665

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	1200 2300
裝配位置	任何
設計結構	Adapter for rotary actuator
閥的接口符合標準	VDI/VDE 3847-2
Operating pressure MPa	0 ... 0.9 MPa
操作壓力	0 ... 9 bar
操作介質	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-40 ... 80 °C
環境溫度	-40 ... 80 °C
產品重量	3,140 g
安裝類型	具配件
氣壓連接	Sub-base design, airing
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
材料備註	符合 RoHS
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕