


減速機 EMGA-40-P-G8-EAS-40

訂貨編號: 8141729

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	40 mm
馬達安裝法蘭尺寸	40 mm
扭轉間隙	0.25 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	8:1
最大驅動速度	18000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	6 Nm
減速機的慣性動量	0.015 kgcm ²
最大輸出扭矩	10 Nm
最大效率	96 %
抗扭剛度	0.85 Nm/arcmin
產品重量	350 g
減速機介面, 輸出軸	40G
減速機介面, 驅動軸	40P
材料說明	RoHS 合規