


## 齒輪箱

### EMGA-40-A-G12-40P

料號: 8141733

FESTO



## 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	40 mm
Motor flange size	40 mm
扭轉時的反衝	0.41 deg
齒輪單元類型	Right-angle gear unit
齒輪單位比率	12:1
最大輸入速度	18,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	20 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.048 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	32 Nm
最大功效	94 %
抗扭力	0.8 Nm/arcmin
產品重量	600 g
Gear unit interface, output shaft	40G
Gear unit interface, drive shaft	40P
材料備註	符合 RoHS