


齒輪箱

EMGA-60-A-G8-60P

料號: 8141738

FESTO



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	60 mm
Motor flange size	60 mm
扭轉時的反衝	0.27 deg
齒輪單元類型	Right-angle gear unit
齒輪單位比率	8:1
最大輸入速度	13,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	18 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.243 kgcm ²
Max. output torque	29 Nm
最大功效	93 %
抗扭力	1.6 Nm/arcmin
產品重量	1,700 g
Gear unit interface, output shaft	60G
Gear unit interface, drive shaft	60P
材料備註	符合 RoHS