


齒輪箱

EMGA-120-P-G12-SAS-100

料號: 8141754

FESTO



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	120 mm
Motor flange size	100 mm
扭轉時的反衝	0.15 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	12:1
最大輸入速度	6,500 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	260 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	2.224 kgcm ²
Max. output torque	416 Nm
最大功效	96 %
抗扭力	22 Nm/arcmin
產品重量	8,000 g
Gear unit interface, output shaft	120G
Gear unit interface, drive shaft	100A
材料備註	符合 RoHS