


真空產生器

OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UC-C-A-H3

料號: 8142126

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 額定尺寸, 拉伐爾噴嘴 | 0.95 mm |
| 網柵尺寸 | 15 mm |
| 設計, 消音器 | 已關閉 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 排放器特性 | 高度真空 標準 |
| 過濾等級 | 40 µm |
| 手動控制 | 推力 |
| 整合功能 | Ejector pulse, electrical 流量控制閥 電控開關閥 過濾器 Silencer closed |
| 設計結構 | T-形 |
| 閥功能 | 已關閉 |
| Operating pressure for max. suction rate (MPa) | 0.4 MPa |
| 最大吸氣流量時的操作壓力 | 4 bar |
| Operating pressure for max. suction rate (psi) | 58 psi |
| Operating pressure MPa | 0.2 ... 0.7 MPa |
| 操作壓力 | 2 ... 7 bar |
| Operating pressure | 29 ... 101.5 psi |
| Operating pressure for max. vacuum (MPa) | 0.41 MPa |
| 最大真空度時的操作壓力 | 4.1 bar |
| Operating pressure for max. vacuum (psi) | 59.45 psi |
| 最大真空度 | 92 % |
| Nominal operating pressure | 0.4 MPa |
| 額定操作壓力 | 4 bar |
| Nominal operating pressure (psi) | 58 psi |
| 關於大氣的最大吸氣流量 | 21 l/min |
| Air supply time at nominal operating pressure with ejector pulse | 1 s |
| 工作電壓範圍 DC | 21.6 ... 26.4 V |
| 循環功率 | 100 % |
| 線圈的特性參數 | 24 V DC: 1 W |
| 授權 | c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | 0 ... 50 °C |
| 額定工作氣壓下的噪音等級 | 56 dB(A) |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | 0 ... 50 °C |
| 產品重量 | 57 g |
| Electrical connection, input, function | Ejector pulse Vacuum generation |

| 特性 | 值 |
|---|----------------------------------|
| Electrical connection, input, connection type | 2x plug |
| Electrical connection, input, connection technology | Connection pattern H |
| Electrical connection, input, number of pins/wires | 2 |
| Electrical connection, input, type of mounting | Snap-in locking |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | For tubing outside diameter 4 mm |
| 氣壓連接, 氣口 3 | Silencer closed |
| 真空連接 | For tubing outside diameter 6 mm |
| Material of connecting thread | POM |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material receiver nozzle | POM |
| Material filter | POM |
| Material housing | PA-加強 |
| Material adjusting screw | 鋼 |
| Material silencer | PA-加強 PE |
| Material screws | 鋼 |
| Material transmitter nozzle | 鍛造鋁合金 |