


gripper jaw mounting EHAA-G1-B18-16-GGA1

料號: 8146633
新

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	16
裝配位置	任何
設計結構	Horizontal gripper mounting
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	0 - 100 %
環境溫度	0 ... 40 °C
產品重量	100 g
材料備註	符合 RoHS
Material screws	高合金鋼 高合金鋼, 耐腐蝕
Material bracket	高合金鋼, 耐腐蝕
Material of centring elements	高合金鋼