


電纜連接件

NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

料號: 8151588

FESTO



技術參數

特性	值
環境溫度	-40 ... 75 °C
防護等級	IP66 IP68
Note on degree of protection	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex eb IIC Gb
防塵爆	Ex tb IIIC Db
周遭防爆溫度	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
尺寸	M20x1,5
電纜直徑	4 ... 13 mm
顏色	黑色
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
產品重量	13 g
容器尺寸	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS