


插頭螺絲

NETC-P-M20-PBK-T14

料號: 8151591

FESTO



技術參數

特性	值
環境溫度	-40 ... 100 °C
防護等級	IP66 IP68
Note on degree of protection	IP68 at 5 bar for 30 minutes
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex eb IIC Gb
防塵爆	Ex tb IIIC Db
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
尺寸	M20x1,5
顏色	黑色
Information on materials, cable connector	PA
Material seals	EPDM
產品重量	2 g
容器尺寸	1
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材料備註	符合 RoHS