


操作單位

CDPX-X-E2-W-15-EX2

料號: 8155222

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|---|
| 寬度 | 399 mm |
| 深度 | 17 mm |
| 高度 | 248 mm |
| 長度 | 43 mm |
| 最大的前面板厚度 | 26 mm |
| 即時時鐘 | 是 |
| 支援 PLC 協議 | CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server |
| 即時時鐘偏移 | <100 ppm at 25 °C |
| 顏色的數量 | 16 M |
| 顯示 | 具背光 |
| 顯示類型 | TFT 顏色 |
| 顯示特性 | Touchscreen |
| 顯示尺寸 | 15,6" |
| 備份電池 | 鋰電池, 可充電 |
| 顯示解析度 | 1366x768 pixels |
| 電源消耗 | 23 W |
| 授權 | c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 儲藏溫度 | -30 ... 80 °C |
| 相對空氣濕度 | 5 - 85 % 非冷凝 |
| 防護等級 | IP67 |
| Note on degree of protection | 裝配狀態 |
| 環境溫度 | -20 ... 55 °C |
| Note on ambient temperature | For vertical mounting |
| 產品重量 | 4,000 g |
| USB 介面 | 是 |
| 乙太網路介面 | RJ45 10/100 MBd |
| 安裝類型 | VESA interface |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 編程軟體 | Designer Studio |
| CPU 數據 | 2 GB RAM |