



閥

VOFC-L-M52-MY-G14-F19-18-1UK4-EX4ME

料號: 8155959

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單穩態
驅動類型	電動
寬度	40 mm
標準額定流量	1,030 l/min
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
操作壓力	2.5 ... 8 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
額定尺寸	6 mm
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
安全完整性等級 (SIL)	Product can be used in SRP/CS up to SIL 2 (high demand) 產品可用於在 SRP/CS 高達 SIL2 的低需求
進氣流量 Kv 係數	1.08 m ³ /h
排氣流量 Kv 係數	1.08 m ³ /h
標準額定流量 2-3	978 l/min
關閉時間	22 ms
開啟時間	26 ms
操作介質	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-25 ... 60 °C
環境溫度	-25 ... 60 °C
產品重量	520 g
氣壓連接, 氣口 1	G1/4
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/4
氣壓連接, 氣口 4	G1/4
氣壓連接, 氣口 5	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminium (Ematal coated)