

# 電磁線圈 VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME

訂貨編號: 8156761

FESTO



## 資料表

特性	值
驅動方式	電控
安裝位置	可選
開關位置指示器	否
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	230 V DC: 1.8 W 230 V AC : 40/65 Hz , 功率 1.8 VA
允許的電壓波動	-15%/+10%
歐盟境外防爆認證	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
防爆	區 1 (KR) 防爆區 21 (KR)
證書簽發機構	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
氣體防爆阻燃類型	Ex e mb IIC T4、T5、T6
防塵的防爆阻燃類型	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
防爆環境溫度	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364 區域 III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣介面	端子盒, 電纜接入螺紋 M20x1.5
材料說明	RoHS 合規