



嚮導閥 MGXDH-3/2-H-T-1.2-230AC-EX

訂貨編號: 8157305

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
工作壓力	-0.09 MPa...0.8 MPa -0.9 bar...8 bar -13.05 psi...116 psi
結構特點	開關閥
復位類型	彈簧復位
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟防爆指令 (ATEX)
歐盟境外防爆認證	EPL Db (CN) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (CN) EPL Gb (IECEx)
證書簽發機構	ATEX: CML 15 ATEX 1119X IEC: IECEx CML 17.0147X
ATEX 氣體類別	II 2G
ATEX 防塵類別	II 2D
氣體防爆阻燃類型	Ex db IIC T4 Gb
防塵的防爆阻燃類型	Ex tb IIIC T135°C Db
防爆環境溫度	-65°C ≤ Ta ≤ +40°C
防護等級	IP66
手動裝置	按鈕式
流向	不可逆
持續通電率	100%
絕緣材料等級	H
線圈的特性參數	230 V AC : 50/60 Hz , 啟動功率 10.0 Va , 保持功率 6.0 VA
容許頻率波動	+/- 10%
防爆	防爆區 1 (ATEX) 區 1 (CN) 區 1 (IEC-EX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 21 (CN) 區 21 (IECEx) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

特性	值
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-65 °C...80 °C
安裝方式	CNOMO
材料說明	RoHS 合規