


油壓緩衝器

DYEF-G8-S-M4-Y1

料號: 8159470

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	M4
行程	0.9 mm
緩衝	P cushioning without metal fixed stop
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	0.8 m/s
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
緩衝長度	0.9 mm
最大緊固扭矩	0.5 Nm
單位行程的最大能量消耗	0.015 J
產品重量	3.5 g
安裝類型	具螺紋軸套
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼