

# 油壓緩衝器

## DYEF-G8-M6-Y1F

料號: 8160236

FESTO



### 技術參數

| 特性               | 值                             |
|------------------|-------------------------------|
| 尺寸               | M6                            |
| 行程               | 3.1 mm                        |
| 緩衝               | 氣壓緩衝和金屬固定擋塊                   |
| 裝配位置             | 任何                            |
| 位置檢測             | 無                             |
| 最大衝擊速度           | 0.8 m/s                       |
| 耐腐蝕等級 CRC        | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity  | VDMA24364-B2-L                |
| 環境溫度             | 0 ... 60 °C                   |
| 緩衝長度             | 3.1 mm                        |
| 最大緊固扭矩           | 1 Nm                          |
| 單位行程的最大能量消耗      | 0.03 J                        |
| 產品重量             | 10.8 g                        |
| 安裝類型             | 具螺紋軸套                         |
| 材料備註             | 符合 RoHS                       |
| Material seals   | NBR                           |
| Material housing | 高合金鋼                          |