



# Pinch valve

## VZQA-C-M22U-50-TT-ALALE-2

料號: 8161477

FESTO



### 技術參數

特性	值
設計結構	氣壓驅動夾閥
驅動類型	氣壓
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	2 NPT
額定直徑 DN	50
閥功能	2/2 常開, 單穩態
流量方向	可反向
Pressure of medium	0 ... 0.2 MPa
操作壓力	0 ... 2 bar
Pressure of medium psi	0 ... 29 psi
Operating pressure MPa	0 ... 0.45 MPa
操作壓力	0 ... 4.5 bar
Operating pressure	0 ... 65.25 psi
製程閥的額定壓力	10
Differential pressure (MPa)	0.25 MPa
壓差	2.5 bar
Differential pressure (psi)	36.25 psi
Burst pressure	1.6 MPa
爆破壓力	16 bar
Burst pressure	232 psi
Overload pressure	0.78 MPa
過載壓力	7.8 bar
Overload pressure (psi)	113.1 psi
復位類型	回彈彈性
嚮導類型	具外部控制
嚮導氣口 12	G1/8
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-::-1] 水
最大粘度	4,000 mm <sup>2</sup> /s
介質溫度	-5 ... 100 °C
環境溫度	-5 ... 60 °C
儲藏溫度	5 ... 20 °C
流量 Kv	72 m <sup>3</sup> /h
開啟時間	200 ms
關閉時間	1,000 ms
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Material housing	鍛造鋁合金
Material housing cover	鍛造鋁合金
Material seals	VMQ
Material shut-off element	EPDM
產品重量	1,302 g
Food-safe	See Supplementary material information
Material bowl	壓鑄鋁