嵌入式法蘭
DARF-Q13-12-1
訂貨編號: 8163621

資料表

特性	值
尺寸	12
安裝位置	可選
結構特點	旋轉驅動器的轉接件
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-C1-L
適用於鋰離子電池生產	產品符合用於電池生產的 Festo 內部產品定義：禁止使用銅、鋅、鎳質量比例超過 1% 的金屬。不包括鋼鐵中所含的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、插頭和線圈中的鎳
無塵室等級	9 級，符合 ISO 14644-1
環境溫度	0 °C...60 °C
最大彎曲力矩	2 Nm
最大靜態軸向載重	80 N
產品重量	23 g
安裝方式	透過通孔和定位套
材料說明	RoHS 合規
法蘭材料	陽極氧化精製鋁合金
套管材質	高合金不鏽鋼
螺絲材料	塗層鋼